



Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Classic LEDCandle D 2.5-25W B35 E14 827 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	E14 [E14]	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Durata nominale	15.000 ore	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Consumo energetico	3 W
Lighting Technology	LED	Corrente lampada (Nom)	19 mA
Conformità a RoHS EU	Si	Potenza equivalente	25 W
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Flusso luminoso	300 lm	Fattore di potenza (frazione)	0,7
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura del colore correlata	2700 K	Controlli e dimmerazione	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100,00 lm/W	Dimmerabile	Si
Uniformità del colore	<6	Meccanica e corpo	
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Finitura lampadina	Trasparente
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Forma lampadina	B35 [B 35 mm]
Approvazione e applicazione	
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CLA LEDCandle D 3-25W B35 E14 827 CL
Nome completo prodotto	Classic LEDCandle D 2.5-25W B35 E14 827 CL



Full EOC	871869657553600
Codice d'ordine	57553600
Codice materiale (12NC)	929001227002
Codice locale	PHILEDKAN25E14D
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696575536
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696575543

Disegno tecnico



Product	D	C
CLA LEDCandle D 3-25W B35 E14 827 CL	35 mm	118 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 3-25W B35 E14 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDCandle D 3-25W B35 E14 827 CL

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 3-25W B35 E14 827 CL

