



Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Classic LEDLuster D 2.5-25W P45 E14 827 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	E14 [E14]	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Durata nominale	15.000 ore	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Consumo energetico	3 W
Lighting Technology	LED	Corrente lampada (Nom)	19 mA
Conformità a RoHS EU	Si	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Fattore di potenza (frazione)	0.7
Flusso luminoso	300 lm	Tensione (Nom)	220-240 V
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Controlli e dimmerazione	
Temperatura del colore correlata	2700 K	Dimmerabile	Si
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100,00 lm/W	Meccanica e corpo	
Uniformità del colore	<6	Finitura lampadina	Trasparente
Indice di resa cromatica (CRI)	80		
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Forma lampadina	G93 [G 93 mm]
Approvazione e applicazione	
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CLA LEDLuster D 3-25W P45 E14 827 CL
Nome completo prodotto	Classic LEDLuster D 2.5-25W P45 E14 827 CL


Full EOC	871869658111700
Codice d'ordine	58111700
Codice materiale (12NC)	929001227102
Codice locale	PHILEDLUS25E14D
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696581117
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696581124

Disegno tecnico




Product	D	C
CLA LEDLuster D 3-25W P45 E14 827 CL	45 mm	101,5 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 3-25W P45 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 3-25W P45 E14 827 CL

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 3-25W P45 E14 827 CL

