



LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Classic LEDLuster D 2.5-25W P45 E14 827 CL

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektronikk	
Sokkelbase	E14 [E14]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Nominell levetid	15 000 time(r)	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Brytersyklus	20 000	Effektforbruk	3 W
Lighting Technology	LED	lyskildestrøm (nom.)	19 mA
I samsvar med EU RoHS	Ja	Starttid (nom.)	0,5 s
Teknisk belysning		Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Effektfaktor (brøk)	0.7
Lysytelse	300 lm	Spennning (nom.)	220-240 V
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Kontroller og dimming	
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K	Kan dimmes	Ja
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100,00 lm/W	Mekanikk og innfatning	
Fargesamsvar	<6	Lyspæreoverflate	Matt
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80	Lyspæreform	G93 [G 93 mm]
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %		

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Godkjenning og bruksområde


Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CLA LEDLuster D 3-25W P45 E14 827 CL
Fullstendig produktnavn	Classic LEDLuster D 2.5-25W P45 E14 827 CL


Full EOC	871869658111700
Bestillingskode	58111700
Materialenr. (12NC)	929001227102
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696581117
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696581124

Målskisse




Product	D	C
CLA LEDLuster D 3-25W P45 E14 827 CL	45 mm	101,5 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 3-25W P45 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 3-25W P45 E14 827 CL

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 3-25W P45 E14 827 CL

