



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Classic LEDCandle D 4.5-40W B35 E14 827 CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E14 [E14]	Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom	470 lm
Schaltzyklus	20.000	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Beleuchtungstechnologie	LED	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
EU RoHS-konform	Ja	Nennlichtausbeute (nom.)	104,44 lm/W
		Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80


Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4,5 W
Lampenstrom (Nom)	29 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	B35 [B 35 mm]

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 4.5-40W B35 E14 827 CL


Genehmigung und Anwendung

Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh

Produktdaten

Bestell-Produktname	CLA LEDCandle D 4.5-40W B35 E14 827 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDCandle D 4.5-40W B35 E14 827 CL
Gesamt-Produktcode	871869657555000
Bestellcode	57555000
Material-Nr. (12NC)	929001227202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696575550
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696575567


Product	D	C
CLA LEDCandle D 4.5-40W B35 E14 827 CL	35 mm	118 mm



General uniform lighting - CLA LEDCandle D 4.5-40W B35 E14 827 CL

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 4.5-40W B35 E14 827 CL

