



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen
- Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E14 [E14]	Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom	470 lm
Schaltzyklus	20.000	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Beleuchtungstechnologie	LED	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
EU RoHS-konform	Ja	Nennlichtausbeute (nom.)	104,44 lm/W
		Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar


Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4,5 W
Lampenstrom (Nom)	29 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	P45 [P 45 mm]

Abmessungsskizzen


Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL
Gesamt-Produktcode	871869657559800
Bestellcode	57559800
Material-Nr. (12NC)	929001227402
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696575598
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696575604

Product	D	C
CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL	45 mm	101,5 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL

