

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem łączą w sobie tradycyjne kształty klasycznych świec i bańek z zaletami trwałej technologii LED. Zapewniają piękne, dekoracyjne ciepłe światło białe, a jednocześnie oszczędzają około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi świecami i bańkami.


Dane produktu

Informacje ogólne		Zużycie energii	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]	Lamp Current (Nom)	29 mA
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Równoważna moc w watach	40 W
Cykl Przelączania	20 000	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Lighting Technology	LED	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Współczynnik mocy (ułamek)	0,7
Dane techniczne oświetlenia		Napięcie (Nom)	220-240 V
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Układy sterowania i ściemnianie	
Strumień Świetlny	470 lm	Z możliwością przyciemniania	Tak
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Mechanika i korpus	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K	Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	104,44 lm/W	Kształt bańki	P45 [P 45 mm]
Jednorodność barw	<6	Certyfikaty i zastosowania	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Energooszczędny produkt	Tak
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		


Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL
Pełna nazwa produktu	Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL
Full EOC	871869657559800
Kod zamówienia	57559800

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL

Materiał Nr (12NC)	929001227402
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696575598
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696575604

Product	D	C
CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL	45 mm	101,5 mm



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

