



Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	470 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	104,44 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	4,5 W
Corrente lampada (Nom)	29 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	220-240 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Forma lampadina	P45 [P 45 mm]
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL
Nome completo prodotto	Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL

Full EOC	871869657561100
Codice d'ordine	57561100
Codice materiale (12NC)	929001227602
Codice locale	PHILEDLUS40D
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696575611
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696575628

Disegno tecnico




Product	D	C
CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL	45 mm	89 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL

