



LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad

Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL

Met een klassieke traditionele vormgeving combineren LED kaars- en kogellampen de vertrouwde vormen van traditionele kaars- en kogellampen met de voordelen van duurzame LED-technologie. Ze leveren mooi, decoratief warmwit licht en besparen ongeveer 90% op de energiekosten vergeleken met de traditionele kaars- en kogellampen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	104,44 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,5 W
Lampstroom (nom.)	29 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	P45 [P 45 mm]

LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad

Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL
Volledige productnaam	Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL
Full EOC	871869657561100
Bestelcode	57561100



Materiaalnr. (12NC)	929001227602
Lokale code	DLCL40WD827E27
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696575611
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696575628

Maatschets




Product	D	C
CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL	45 mm	89 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL

LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad

