



LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	470 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	104,44 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4,5 W
lyskildestrøm (nom.)	29 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spennning (nom.)	220-240 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	P45 [P 45 mm]

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Godkjenning og bruksområde


Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
--------------------------	-------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL
Fullstendig produktnavn	Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL
Full EOC	871869657561100


Bestillingskode	57561100
Materialenr. (12NC)	929001227602
Lokal bestillingskode	3711430
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696575611
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696575628

Målskisse




Product	D	C
CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL	45 mm	89 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

