



Lumânări și lustre LED clasice cu filament

Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL

Având un design clasic tradițional, becurile LED tip lumânare și lustră cu filament îmbină formele cunoscute ale lumânărilor și lustrelor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED de lungă durată. Acestea oferă lumină albă caldă confortabilă, decorativă, reducând în același timp consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu lumânările și lustrele tradiționale.

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	470 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	104,44 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	4,5 W
Curent lămpă (nom.)	29 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.7
Tensiune (nom.)	220-240 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	P45 [P 45 mm]
Aprobare și aplicație	
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh

Lumânări și lustre LED clasice cu filament

Date despre produs	
Nume comandă produs	CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL
Numele complet al produsului	Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL
Full EOC	871869657561100
Cod de comandă	57561100



Cote



Număr material (12NC)	929001227602
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696575611
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696575628


Product	D	C
CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL	45 mm	89 mm

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL

Lumânări și lustre LED clasice cu filament

