



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

CLA LEDLuster D 2.5-25W P45 E14 827 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E27 [E27]	70 %	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)		
Schaltzyklus	20.000		
Beleuchtungstechnologie	LED		
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	300 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Energieverbrauch	3 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Lampenstrom (Nom)	19 mA
Nennlichtausbeute (nom.)	100,00 lm/W	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
		Spannung (Nom)	220-240 V

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	G93 [G 93 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDLuster D 3-25W P45 E27 827 CL


Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDLuster D 2.5-25W P45 E14 827 CL
Gesamt-Produktcode	871869658115500
Bestellcode	58115500
Material-Nr. (12NC)	929001227802
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696581155
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696581162

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CLA LEDLuster D 3-25W P45 E27 827 CL	45 mm	89 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 3-25W P45 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 3-25W P45 E27 827 CL

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 3-25W P45 E27 827 CL

