



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

CLA LEDLuster D 2.5-25W P45 E14 827 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtfarbe	
Sockel	E27 [E27]	Warmweiß (WW)	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Schaltzyklus	20.000	Nennlichtausbeute (nom.)	100,00 lm/W
Beleuchtungstechnologie	LED	Farbkonsistenz	<6
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	300 lm		

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	3 W
Lampenstrom (Nom)	19 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	G93 [G 93 mm]

Genehmigung und Anwendung


Energiesparendes Produkt	Ja
--------------------------	----

Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh

Produktdaten


Bestell-Produktname	CLA LEDLuster D 3-25W P45 E27 827 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDLuster D 2.5-25W P45 E14 827 CL
Gesamt-Produktcode	871869658115500
Bestellcode	58115500
Material-Nr. (12NC)	929001227802
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696581155
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696581162

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CLA LEDLuster D 3-25W P45 E27 827 CL	45 mm	89 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 3-25W P45 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 3-25W P45 E27 827 CL

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 3-25W P45 E27 827 CL

