

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

CLA LEDLuster D 2.5-25W P45 E14 827 CL

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	20'000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	300 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	100.00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	3 W
Courant lampe (nom.)	19 mA
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	G93 [G 93 mm]

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Approbation et application


Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande	CLA LEDLuster D 3-25W P45 E27 827 CL
Nom de produit complet	CLA LEDLuster D 2.5-25W P45 E14 827 CL



Code EOC	871869658115500
Code de commande	58115500
Code 12NC	929001227802
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696581155
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696581162

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CLA LEDLuster D 3-25W P45 E27 827 CL	45 mm	89 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 3-25W P45 E27 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDLuster D 3-25W P45 E27 827 CL

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 3-25W P45 E27 827 CL

