

Classic filament LEDbulbs

CLA LEDLuster D 2.5-25W P45 E14 827 CL

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	300 lm
Fargebetegnelse	Varmhvitt (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Effektforbruk	3 W
lyskildestrøm (nom.)	19 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spennning (nom.)	220-240 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	G93 [G 93 mm]

Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh


Classic filament LEDbulbs

Produktdata	
Produkt navn for bestilling	CLA LEDLuster D 3-25W P45 E27 827 CL
Fullstendig produkt navn	CLA LEDLuster D 2.5-25W P45 E14 827 CL
Full EOC	871869658115500
Bestillingskode	58115500
Materialenr. (12NC)	929001227802

Målskisse




Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 3-25W P45 E27 827 CL

Lokal bestillingskode	3711428
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696581155
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696581162

Product	D	C
CLA LEDLuster D 3-25W P45 E27 827 CL	45 mm	89 mm



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 3-25W P45 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 3-25W P45 E27 827 CL

Classic filament LEDbulbs

