

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit


| Informations générales                           |                    | Fonctionnement et électricité      |               |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
| Culot                                            | E27 [E27]          | Fréquence linéaire                 | 50 to 60 Hz   |
| Durée de vie nominale                            | 15 000 h           | Fréquence d'entrée                 | 50 à 60 Hz    |
| Nombre de cycles d'allumage                      | 20 000             | Consommation électrique            | 7,5 W         |
| Type de lampe                                    | LED                | Courant lampe (nom.)               | 40 mA         |
| Conforme à RoHS                                  | Oui                | Puissance équivalente              | 60 W          |
| Données techniques de l'éclairage                |                    | Heure de démarrage (nom.)          | 0,5 s         |
| Code couleur                                     | 827 [CCT of 2700K] | Temps de chauffe à 60 %            | 0,5 s         |
| Flux lumineux                                    | 806 lm             | Facteur de puissance (fraction)    | 0,7           |
| Désignation de la couleur                        | Blanc chaud (WW)   | Tension (nom.)                     | 220-240 V     |
| Température de couleur corrélée (nom.)           | 2700 K             | Commandes et gradation             |               |
| Efficacité lumineuse (nominale)                  | 107,47 lm/W        | Variation de l'intensité lumineuse | Oui           |
| Cohérence des couleurs                           | <6                 | Mécanique et boîtier               |               |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 80                 | Finition ampoule                   | Transparent   |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 %               | Forme de la lampe                  | A60 [A 60 mm] |

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Approbation et application          |                                      |
| Produit à faible consommation       | Oui                                  |
| Adapté à l'éclairage d'accentuation | Non                                  |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h  | 8 kWh                                |
| Données du produit                  |                                      |
| Nom du produit de la commande       | CLA LEDBulb D 7.5-60W A60 E27 827 CL |
| Nom de produit complet              | CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL   |


|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Code EOC                   | 871869657547500 |
| Code de commande           | 57547500        |
| Code 12NC                  | 929001228002    |
| Quantité par pack          | 1               |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8718696575475   |
| Conditionnement par carton | 10              |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8718696575482   |

Schéma dimensionnel




| Product                              | D     | C      |
|--------------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb D 7.5-60W A60 E27 827 CL | 60 mm | 112 mm |

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 7.5-60W A60 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb D 7.5-60W A60 E27 827 CL

## Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

### Données photométriques



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 7.5-60W A60 E27 827 CL

