



Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|------------------------------|------------|
| Attacco | E27 [E27] |
| Durata nominale | 15.000 ore |
| Ciclo di commutazione on/off | 20.000 |
| Lighting Technology | LED |
| Conformità a RoHS EU | Si |

| Dati tecnici di illuminazione | |
|---|--------------------|
| Codice colore | 827 [CCT of 2700K] |
| Flusso luminoso | 806 lm |
| Designazione colore | Bianco caldo (WW) |
| Temperatura del colore correlata | 2700 K |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 115,00 lm/W |
| Uniformità del colore | <6 |
| Indice di resa cromatica (CRI) | 80 |
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom) | 70 % |

| Funzionamento e parte elettrica | |
|---------------------------------|---------------|
| Frequenza di linea | 50 to 60 Hz |
| Frequenza di ingresso | Da 50 a 60 Hz |

| | |
|---|-----------|
| Consumo energetico | 7 W |
| Corrente lampada (Nom) | 40 mA |
| Potenza equivalente | 60 W |
| Tempo di avvio (Nom) | 0,5 s |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0,5 s |
| Fattore di potenza (frazione) | 0,7 |
| Tensione (Nom) | 220-240 V |

| Controlli e dimmerazione | |
|--------------------------|----|
| Dimmerabile | Si |

| Meccanica e corpo | |
|--------------------|-------------|
| Finitura lampadina | Trasparente |
| Forma lampadina | ST64 |


| Approvazione e applicazione | |
|--------------------------------------|----|
| Prodotto per il risparmio energetico | Si |
| Adatto all'illuminazione d'accento | No |

Classic filament LEDbulbs

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Consumo energetico kWh/1000 h | 7 kWh |
| Dati del prodotto | |
| Nome prodotto ordine | CLA LEDBulb D 7-60W ST64 E27 827 CL |
| Nome completo prodotto | CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL |
| Full EOC | 871869657569700 |
| Codice d'ordine | 57569700 |



| | |
|---|---------------|
| Codice materiale (12NC) | 929001228602 |
| Codice locale | PHILEDST6460D |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8718696575697 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 6 |
| EAN/UPC - Case | 8718696575703 |

Disegno tecnico




| Product | D | C |
|-------------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb D 7-60W ST64 E27 827 CL | 64 mm | 148 mm |

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 7-60W ST64 E27 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDBulb D 7-60W ST64 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 7-60W ST64 E27 827 CL

Classic filament LEDbulbs

