

# MASTER Value dekorative LED-pærer

## CLA LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 GOLD

Den nye kollektion af MASTER Value dekorative LED-pærer vil forvandle ethvert hjem. Dekorative LED-pærer er ideelle til dekorative belysningsprojekter – de tilbyder en perfekt blanding af (varmt) hvidt lys og en minimalistisk belysningsoplevelse. Med en meget lang levetid og op til 90 % energibesparelse, ingen flimren og en øjeblikkelig fuld lysstyrke kan du nyde en blød og jævnt lysfordeling. Og takket være de dæmpbare LED-pærer kan du skrue op eller ned for lysstyrken, så den passer til dit humør. Dermed kan du skabe en indbydende harmoni i dit rum med dekorative LED-lamper, der skinner med en trendy og stilfuld charme.

### Produkt data


| Generelle oplysninger             |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Fod                               | E27 [E27]          |
| Normeret levetid                  | 15.000 t           |
| Skiftecyklus                      | 20.000             |
| Lighting Technology               | LED                |
| Opfylder kravene i EU RoHS        | Ja                 |
| Lysteknisk                        |                    |
| Farvekode                         | 820 [CCT of 2000K] |
| Lysstrøm                          | 630 lm             |
| Farvebetegnelse                   | Flamme             |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 2000 K             |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 90,00 lm/W         |
| Farveensartethed                  | <6                 |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)      | 80                 |

| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %         |
|----------------------------------------------|--------------|
| Drift og el                                  |              |
| Linjefrekvens                                | 50 to 60 Hz  |
| Indgangsfrekvens                             | 50 til 60 Hz |
| Strømforbrug                                 | 7 W          |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)                | 40 mA        |
| Wattforbrugsækvivalent                       | 50 W         |
| Opstartstid (nom.)                           | 0,5 s        |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt            | 0,5 s        |
| Effektfaktor (brøk)                          | 0,7          |
| Spænding (nom.)                              | 220-240 V    |
| Lysstyringssystemer og dæmpning              |              |
| Dæmpbar                                      | Ja           |


# MASTER Value dekorative LED-pærer

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Mekanik og armaturhus            |                                       |
| Lyskildeform                     | ST64                                  |
| Godkendelse og anvendelsesområde |                                       |
| Energibesparende produkt         | Ja                                    |
| Velegnet til effektbelysning     | Nej                                   |
| Energiforbrug kWh/1000 t.        | 7 kWh                                 |
| EyeComfort                       | Ja                                    |
| Produktdata                      |                                       |
| Ordreproduktnavn                 | CLA LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 GOLD |
| Det fulde produktnavn            | CLA LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 GOLD |

## Målskitse




## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 GOLD

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                                             | 871869657573400 |
| Ordrekode                                            | 57573400        |
| Materialenr. (12NC)                                  | 929001228902    |
| Lokal ordrekode                                      | 2057805793      |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1               |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8718696575734   |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 6               |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8718696575741   |


| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 GOLD | 64 mm | 148 mm |



General uniform lighting – CLA LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 GOLD

## MASTER Value dekorative LED-pærer

### Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 GOLD

