

# MASTER Value Decorative LED bulbs

## CLA LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 GOLD

Den nya serien MASTER Value Decorative LED bulbs kan förändra alla hem. Dekorativa LED-lampor är perfekta för dekorativa belysningsprojekt, de ger en perfekt kombination av (varmt) vitt ljus och minimalistisk belysning. Med en mycket lång livslängd, upp till 90 % energibesparing, inget flimmer och omedelbar full ljusstyrka får du mjukt och jämnt fördelat ljus. Tack vare de dimbara LED-lamporna kan du öka eller minska ljuset för att passa ditt humör. Du kan skapa en välkomnande harmonisk känsla i dina utrymmen med dekorativa LED-lampor som lyser med trendig och elegant charm.

### Produktdata


| Allmän information                          |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Socket                                      | E27 [E27]          |
| Nominell livslängd                          | 15 000 h           |
| Driftcykel                                  | 20 000             |
| Lighting Technology                         | LED                |
| EU RoHS-kompatibel                          | Ja                 |
| Ljusteknik                                  |                    |
| Färgkod                                     | 820 [CCT of 2000K] |
| Ljusflöde                                   | 630 lm             |
| Färgbeteckning                              | Flame              |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)             | 2000 K             |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)                | 90,00 lm/W         |
| Färgbeständighet                            | <6                 |
| Färgåtergivningsindex                       | 80                 |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 %               |

| Drift och elektricitet         |             |
|--------------------------------|-------------|
| Line Frequency                 | 50 to 60 Hz |
| Ingångsfrekvens                | 50–60 Hz    |
| Effektförbrukning              | 7 W         |
| Lampström (nom)                | 40 mA       |
| Motsvarande effekt             | 50 W        |
| Tändningstid (nom)             | 0,5 s       |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0.5 s       |
| Effektfaktor (fraktion)        | 0.7         |
| Spänning (nom)                 | 220–240 V   |
| Styrenheter och dimring        |             |
| Dimbar                         | Ja          |
| Mekanik och armaturhus         |             |
| Lampform                       | ST64        |

MASTER Value Decorative LED bulbs

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Användning och godkännande      |                                       |
| Energisparande produkt          | Ja                                    |
| Lämplig för accentbelysning     | Nej                                   |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 7 kWh                                 |
| EyeComfort                      | Ja                                    |
| Produktdata                     |                                       |
| Beställningsproduktnamn         | CLA LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 GOLD |
| Fullständigt produktnamn        | CLA LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 GOLD |


Måttskiss




|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                                  | 871869657573400 |
| Beställningsnummer                        | 57573400        |
| Materialnummer (12NC)                     | 929001228902    |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1               |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8718696575734   |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 6               |
| EAN/UPC – Hölje                           | 8718696575741   |

| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 GOLD | 64 mm | 148 mm |


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 GOLD



General uniform lighting - CLA LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 GOLD



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 GOLD

## MASTER Value Decorative LED bulbs

