

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	G93 [G 93 mm]

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Approbation et application


Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh

## Données du produit

Nom du produit de la commande	CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL
Nom de produit complet	CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL



Code EOC	871869657575800
Code de commande	57575800
Code 12NC	929001229002
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696575758
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696575765

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL	95 mm	150 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL

## Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

### Données photométriques



Light Distribution Diagram - CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL

