



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

LED-specialprodukter leverer lys af høj kvalitet og er således ægte alternativer til halogenspeciallamper (såsom G9 og R7S). De er særligt velegnede til opgavebelysning på hoteller og restauranter og er ideelle til dekorativ belysning og komfortbelysning. LED-specialprodukter giver enorme energibesparelser og minimerer udgifter til vedligeholdelse, uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Produkt data


Generelle oplysninger		Strømforbrug	
Fod	G9 [G9]	Strømforbrug	2,3 W
Normeret levetid	15.000 t	Lyskildens strømstyrke (nom.)	15 mA
Skiftcyklus	50.000	Wattforbrugsækvivalent	25 W
Lighting Technology	LED	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Lysteknisk		Effektfaktor (brøk)	0,7
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Spænding (nom.)	220-240 V
Lysstrøm	215 lm	Temperatur	
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)	T-kappe, maks. (nom.)	82 °C
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	93,48 lm/W	Dæmpbar	Ja
Farveensartethed	<6	Mekanik og armaturhus	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Lyskildeform	Kapsel
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Godkendelse og anvendelsesområde	
Drift og el		Energibesparende produkt	Ja
Linjefrekvens	50 to 60 Hz	Velegnet til effektbelysning	Nej
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz		

CorePro LEDcapsule MV

Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D
Det fulde produkt navn	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D
Full EOC	871869657869800
Beskrivelse af lokal kode	2057806378
Ordrekode	57869800



Materialenr. (12NC)	929001232002
Lokal ordrekode	2057806378
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696578698
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718696578704

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	23 mm	51 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

CorePro LEDcapsule MV

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

