



# CorePro Plastic LEDbulbs

## CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827

CorePro LEDbulb-pæren er den perfekte pæren for dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og den pålitelige ytelsen du forventer fra LED til en rimelig pris. CorePro LEDbulbs er compatible med eksisterende armaturer E14- eller B2-fatninger og er utformet som en ettermonterbar erstatning av glødelamper. De gir store energibesparelser på 80 % og gir utmerket lyskvalitet. Med en levetid på 15 000 timer reduserer den vedlikeholdskostnader.

### Produktdata

| Generell informasjon                                                                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Sokkelbase                                                                            | E27 [E27]          |
| Nominell levetid                                                                      | 15 000 time(r)     |
| Brytersyklus                                                                          | 50 000             |
| Lighting Technology                                                                   | LED                |
| I samsvar med EU RoHS                                                                 | Ja                 |
| Teknisk belysning                                                                     |                    |
| Fargekode                                                                             | 827 [CCT of 2700K] |
| Spredningsvinkel (nom.)                                                               | 200 grad(er)       |
| Lysytelse                                                                             | 806 lm             |
| Fargebetegnelse                                                                       | Varmhvit (WW)      |
| Korrelert fargetemperatur (nom)                                                       | 2700 K             |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)                                                            | 94,00 lm/W         |
| Fargesamsvar                                                                          | <6                 |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)                                                         | 80                 |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 %               |


| Drift og elektronikk                        |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Line Frequency                              | 50 to 60 Hz  |
| Inngangsfrekvens                            | 50 til 60 Hz |
| Effektforbruk                               | 8,5 W        |
| lyskildestrøm (nom.)                        | 45 mA        |
| Effekten som tilsvarer                      | 60 W         |
| Starttid (nom.)                             | 0,5 s        |
| Tiden det tar før lyset er på 60 %          | 0.5 s        |
| Effektfaktor (brøk)                         | 0.7          |
| Spennning (nom.)                            | 220-240 V    |
| Temperatur                                  |              |
| Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) | 90 °C        |
| Kontroller og dimming                       |              |
| Kan dimmes                                  | Ja           |
| Mekanikk og innfatning                      |              |
| Lyspæreoverflate                            | Matt         |

CorePro Plastic LEDbulbs

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Lyspæreform                | A60 [A 60 mm]                         |
| Godkjenning og bruksområde |                                       |
| Energisparingsprodukt      | Ja                                    |
| Egnet til effektbelysning  | Nei                                   |
| Energiforbruk kWh/1000 t   | 9 kWh                                 |
| Produktdata                |                                       |
| Produktnavn for bestilling | CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827 |
| Fullstendig produktnavn    | CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827 |



|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Full EOC                          | 871869657747900 |
| Bestillingskode                   | 57747900        |
| Materialenr. (12NC)               | 929001232602    |
| Lokal bestillingskode             | 3711222         |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1               |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8718696577479   |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10              |
| EAN/UPC – boks                    | 8718696577486   |

Målskisse



| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827 | 60 mm | 110 mm |

Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827

## CorePro Plastic LEDbulbs

### Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27

827

