



# CorePro LEDbulb

## CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827

Żarówki CorePro LED nadają się idealnie jako podstawowe oświetlenie. Zapewniają piękne, jasne światło i wydajność, jakiej oczekuje się od lamp LED, oraz mają przystępną cenę. Żarówki CorePro LED pasują do istniejących opraw oświetleniowych z uchwytem E27 i B22. Są przewidziane jako zamienniki tradycyjnych żarówek. Zapewniają o 80% większą energooszczędność i doskonałą jakość światła. Dzięki trwałości 15 000 godzin koszty ich utrzymania są niższe.

### Dane produktu

| Informacje ogólne            |           |
|------------------------------|-----------|
| Podstawa-nasadka             | E27 [E27] |
| Nominalny okres eksploatacji | 15 000 h  |
| Cykl Przelączania            | 50 000    |
| Lighting Technology          | LED       |
| Zgodność z normą UE RoHS     | Tak       |

| Dane techniczne oświetlenia             |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Kod barwy                               | 827 [CCT of 2700K]      |
| Kąt rozsyłu światła (Nom)               | 200 °                   |
| Strumień Świetlny                       | 806 lm                  |
| Oznaczenie koloru                       | barwa ciepło-biała (WW) |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 2700 K                  |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 94,00 lm/W              |
| Jednorodność barw                       | <6                      |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 80                      |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)   | 70 %                    |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Częstotliwość linii                   | 50 to 60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa               | 50 do 60 Hz |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zużycie energii                                                       | 8,5 W     |
| Lamp Current (Nom)                                                    | 45 mA     |
| Równoważna moc w watach                                               | 60 W      |
| Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,5 s     |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0.5 s     |
| Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 0.7       |
| Napięcie (Nom)                                                        | 220-240 V |

| Temperatura                          |       |
|--------------------------------------|-------|
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 90 °C |

| Układy sterowania i ściemnianie |     |
|---------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania    | Tak |

| Mechanika i korpus  |               |
|---------------------|---------------|
| Wykończenie żarówki | Matowy        |
| Kształt bańki       | A60 [A 60 mm] |


| Certyfikaty i zastosowania |     |
|----------------------------|-----|
| Energooszczędny produkt    | Tak |

CorePro LEDbulb

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Odpowiednie do oświetlania akcentującego  | Nie                                   |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 9 kWh                                 |
| Dane techniczne produktu                  |                                       |
| Nazwa produktu na zamówieniu              | CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827 |
| Pełna nazwa produktu                      | CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827 |
| Full EOC                                  | 871869657747900                       |



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Kod zamówienia                  | 57747900      |
| Materiał Nr (12NC)              | 929001232602  |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1             |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8718696577479 |
| Numerator - Packs per outer box | 10            |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8718696577486 |

Rysunki techniczne



| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827 | 60 mm | 110 mm |

Dane fotometryczne



General uniform lighting - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827

## CorePro LEDbulb

### Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27

827

