



MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 6-40W A60 E27 827 FR

Gama MASTER LEDbulb oferă o strălucire dimabilă pentru o atmosferă primitoare, caldă, ceea ce îl face ideal pentru aplicații de iluminat general în industria hotelieră. Designul unic radiază lumină caldă în toate direcțiile, oferind o adevărată alternativă pentru lămpile cu incandescență. Aceste lămpi sunt adecvate în special pentru zonele publice, cum ar fi holurile, coridoarele, casa scărilor, unde lumina este permanent aprinsă. Compatibile cu corpurile de iluminat existente cu dulie de tip E27 și concepute pentru înlocuirea pe vechile instalații a becurilor incandescente, MASTER LEDbulb oferă economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere, fără niciun compromis în privința calității luminii. Pot fi folosite împreună cu cele mai multe variatoare „leading edge”, asigurând un randament și mai mare și în același timp ajutând la crearea atmosferei dorite.

Warnings and safety

- Intervalul temperaturii ambientale de funcționare este între -20 °C și 45 °C
- Doar pentru folosirea în locații uscate sau ușor umede, și aplicabil majorității corpurilor de iluminat deschise cu zonă liberă de minim 10 mm în jurul becului
- Produsul nu este destinat utilizării cu corpurile de iluminat de urgență sau a luminilor ce semnalizează ieșirile.

Catalog de date

Informații generale			
Baza elementului de fixare	E27 [E27]	Flux luminos	470 lm
Durată de viață nominală	25.000 ore	Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Ciclu de comutare	50.000	Randament luminos (nominal) (nom.)	78,00 lm/W
Lighting Technology	LED	Consistență culori	<6
În conformitate cu RoHS	Da	Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Date tehnice lumină		Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Cod culoare	822-827 [tunable warm white]	Funcționare și sistem electric	
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	200 °	Frecvență linie	50 to 60 Hz

MASTER LEDbulb

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	6 W
Curent lampă (nom.)	35 mA
Echivalent putere	40 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.7
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	85 °C
-----------------------	-------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
Formă bec	A60 [A 60 mm]


Aprobare și aplicație

Produs eficient energetic	Da
Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Consum de energie kWh/1000 h	6 kWh

Date despre produs



Nume comandă produs	MAS LEDbulb DT 6-40W A60 E27 827 FR
Numele complet al produsului	MASTER LEDbulb DT 6-40W A60 E27 827 FR
Full EOC	871869657791200
Cod de comandă	57791200
Număr material (12NC)	929001233202
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696577912
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696577929

Cote



Product	D	C
MAS LEDbulb DT 6-40W A60 E27 827 FR	60 mm	110 mm

Date fotometrice




General uniform lighting - MAS LEDbulb DT 6-40W A60 E27 827 FR

Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 6-40W A60 E27 827 FR

MASTER LEDbulb

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 6-40W A60 E27 827

FR

