



# MASTER LEDbulb

## MASTER LEDbulb DT 8.5-60W A60 E27 827 FR

MASTER Plastic LEDbulb-seriens varma och välkomnande ljus gör den idealisk för allmänbelysning i hotell- och restaurangbranschen – särskilt i öppna utrymmen där ljuset alltid är tätt, t. ex. foajéer, korridorer och trappuppgångar. Lamporna är kompatibla med befintliga armaturer och är enkla att byta ut, vilket innebär stora energibesparingar och minimala underhållskostnader utan att kompromissa med ljus kvaliteten. För extra energibesparingar och ökad flexibilitet kan MASTER LEDbulbs kombineras med de flesta dimmers på marknaden.

### Varning och Säkerhet

- Omgivningstemperaturen vid drift är mellan -20°C och 45°C
- Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)
- Ej avsedd för användning i nödbelysningsarmaturer eller utgångsljus

### Produktdata


| Allmän information           |                              | Färgåtergivningsindex                            |             |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Socket                       | E27 [E27]                    | 80                                               |             |
| Nominell livslängd           | 25 000 h                     | LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 % |             |
| Driftcykel                   | 50 000                       |                                                  |             |
| Lighting Technology          | LED                          |                                                  |             |
| EU RoHS-kompatibel           | Ja                           |                                                  |             |
| Ljusteknik                   |                              | Drift och elektricitet                           |             |
| Färgkod                      | 822-827 [tunable warm white] | Line Frequency                                   | 50 to 60 Hz |
| Spridningsvinkel (nom)       | 200 °                        | Ingångsfrekvens                                  | 50–60 Hz    |
| Ljusflöde                    | 806 lm                       | Effektförbrukning                                | 8,5 W       |
| Färgbeteckning               | Varmvit (WW)                 | Lampström (nom)                                  | 45 mA       |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 94,00 lm/W                   | Motsvarande effekt                               | 60 W        |
| Färgbeständighet             | <6                           | Tändningstid (nom)                               | 0,5 s       |
|                              |                              | Uppvärmningstid till 60 % ljus                   | 0,5 s       |
|                              |                              | Effektfaktor (fraktion)                          | 0.7         |
|                              |                              | Spänning (nom)                                   | 220–240 V   |

# MASTER LEDbulb

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Temperatur                      |               |
| T-Case max. (nom)               | 90 °C         |
| Styrenheter och dimring         |               |
| Dimbar                          | Ja            |
| Mekanik och armaturhus          |               |
| Ljuskällans ytbehandling        | Frostad       |
| Lampform                        | A60 [A 60 mm] |
| Användning och godkännande      |               |
| Energisparande produkt          | Ja            |
| Lämplig för accentbelysning     | Nej           |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 9 kWh         |



|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktdata                               |                                          |
| Beställningsproduktnamn                   | MAS LEDbulb DT 8.5-60W A60 E27 827 FR    |
| Fullständigt produktnamn                  | MASTER LEDbulb DT 8.5-60W A60 E27 827 FR |
| Full EOC                                  | 871869657789900                          |
| Beställningsnummer                        | 57789900                                 |
| Materialnummer (12NC)                     | 929001233402                             |
| Lokal kod                                 | 8292254                                  |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                                        |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8718696577899                            |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10                                       |
| EAN/UPC – Hölje                           | 8718696577905                            |

## Måttskiss



| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| MAS LEDbulb DT 8.5-60W A60 E27 827 FR | 60 mm | 110 mm |

## Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LEDbulb DT 8.5-60W A60 E27 827 FR

Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 8.5-60W A60 E27 827 FR

# MASTER LEDbulb

## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 8.5-60W A60 E27  
827 FR

