



# CorePro LEDspot-Reflektoren E27/E14

## CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D

CorePro LEDspots-Reflektoren eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit GU10- oder E27-Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen. CorePro LEDspots-Reflektoren bieten erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	
Socket	E27 [E27]		210 lm
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Schaltzyklus	50.000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Energieverbrauch	2,7 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	25 mA
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Äquivalente Leistung	40 W
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom	210 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	1 s
Lichtstärke (Nom)	450 cd	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Temperatur	
Nennlichtausbeute (nom.)	77,78 lm/W	Gehäusetemperatur (Nom)	82 °C
Farbkonsistenz	<6	Lichtregelung und Dimmen	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Dimmbar	Nein
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		

# CorePro LEDspot-Reflektoren E27/E14

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	R63 [R 63 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D



Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D
Gesamt-Produktcode	871869657859900
Bestellcode	57859900
Material-Nr. (12NC)	929001233602
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696578599
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718696578605

## Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D	63 mm	102 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D

# CorePro LEDspot-Reflektoren E27/E14

## Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D

