



CorePro LEDspot – heijastimet

CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D

CorePro LEDspot heijastimet sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen, ja niiden valo muistuttaa lämmintä halogeenia. Ne sopivat useimpiin olemassa oleviin valaisimiin, joissa on GU10- tai E27-kannat, eli ne on suunniteltu jälkiasennettaviksi halogeeni- tai hehkulamppujen tilalle. CorePro LEDspot -heijastimet säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta	210 lm
Valovoima (nim.)	450 cd
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	77,78 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	210 lm

Käyttö- ja sähkötiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	2,7 W
Lampun virta (nim.)	25 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	1 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.4
Jännite (nim.)	220-240 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	82 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampan muoto	R63 [R 63 mm]

CorePro LEDspot -heijastimet

Merkinnät ja luokitukset


Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä
Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D
Koko tuotenimi	CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D
Full EOC	871869657859900



Tilauskoodi	57859900
Tuotekoodi (12NC)	929001233602
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696578599
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718696578605

Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D	63 mm	102 mm


Valonjakotiedot



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D

CorePro LEDspot -heijastimet

