



# CorePro LEDcapsule LV

## CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D

Lampa CorePro LEDcapsule jest idealnym zamiennikiem dla kapsulek halogenowych. Są idealne do oświetlenia zadaniowego i dekoracyjnego w domach, sklepach, hotelach i restauracjach. Rozwiązanie CorePro LEDcapsule pasuje do obecnych opraw z oprawkami G4 i zostało zaprojektowane do zastąpienia kapsulek halogenowych. Gwarantuje ogromne oszczędności w zakresie energii i minimalizuje koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.


### Dane produktu

|                                              |                         |                                                                       |         |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Informacje ogólne</b>                     |                         |                                                                       |         |
| Podstawa-nasadka                             | G4 [G4]                 | Częstotliwość wejściowa                                               | - Hz    |
| Nominalny okres eksploatacji                 | 15 000 h                | Zużycie energii                                                       | 2 W     |
| Cykl Przelączania                            | 50 000                  | Lamp Current (Nom)                                                    | 220 mA  |
| Lighting Technology                          | LED                     | Równoważna moc w watach                                               | 20 W    |
| Zgodność z normą UE RoHS                     | Tak                     | Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,5 s   |
| <b>Dane techniczne oświetlenia</b>           |                         | Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s   |
| Kod barwy                                    | 827 [CCT of 2700K]      | Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 0,7     |
| Strumień Świetlny                            | 200 lm                  | Napięcie (Nom)                                                        | 12 V    |
| Oznaczenie koloru                            | barwa ciepło-biała (WW) | <b>Temperatura</b>                                                    |         |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)        | 2700 K                  | Maksymalna temperatura obudowy (Nom)                                  | 84 °C   |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)      | 100,00 lm/W             | <b>Układy sterowania i ściemnianie</b>                                |         |
| Jednorodność barw                            | <6                      | Z możliwością przyciemniania                                          | Tak     |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                | 80                      | <b>Mechanika i korpus</b>                                             |         |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)        | 70 %                    | Kształt bańki                                                         | Kapsuła |
| <b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b> |                         |                                                                       |         |
| Częstotliwość linii                          | - Hz                    |                                                                       |         |


CorePro LEDcapsule LV

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Certyfikaty i zastosowania                |                                     |
| Energooszczędny produkt                   | Tak                                 |
| Odpowiednie do oświetlania akcentującego  | Tak                                 |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 3 kWh                               |
| Dane techniczne produktu                  |                                     |
| Nazwa produktu na zamówieniu              | CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D |
| Pełna nazwa produktu                      | CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D |

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Full EOC                        | 871869657865000 |
| Kod zamówienia                  | 57865000        |
| Materiał Nr (12NC)              | 929001235302    |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1               |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8718696578650   |
| Numerator - Packs per outer box | 12              |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8718696578667   |


| Product                             | D     | C     |
|-------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D | 17 mm | 48 mm |



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D

## CorePro LEDcapsule LV

### Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D

