



CorePro LEDspot reflektory

CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

Reflektory CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenu. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 nebo E27 a jsou navrženy jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Reflektory CorePro LEDspot dosahují značných úspor energie a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E14 [E14]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Světelný tok	150 lm
Svítivost (jmen.)	250 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	68,18 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	150 lm
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	2,2 W
Proud zdroje (jmen.)	21 mA
Ekvivalentní příkon	28 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	1 s
Účinnost (zlomek)	0.4
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	82 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

CorePro LEDspot reflektory

Mechanické a materiály

Tvar žárovky	R39 [R 39 mm]
--------------	---------------

Certifikace a použití


Výrobek šetřící energii	Ano
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh

Označení a balení

Objednávací název produktu	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D
----------------------------	---


Celý název výrobku	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D
Full EOC	871869658404000
Objednávací kód	58404000
Číslo materiálu (12NC)	929001235502
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696584040
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8718696584057

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D	39 mm	66 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

CorePro LEDspot reflektory

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

