



CorePro reflectores LEDspot

CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

Los reflectores CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con un portalámparas GU10 o E27 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos o incandescentes. Los reflectores CorePro LEDspots suponen un ahorro enorme de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto


Información general	
Base del casquillo	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo luminoso	150 lm
Intensidad luminosa (nom.)	250 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	68,18 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	150 lm
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	2,2 W
Corriente de lámpara (nom.)	21 mA
Equivalente de potencia	28 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	1 s
Factor de potencia (fracción)	0.4
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	82 °C


CorePro reflectores LEDspot

Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	R39 [R 39 mm]
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

Plano de dimensiones




Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

Nombre completo del producto	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D
Full EOC	871869658404000
Código de pedido	58404000
Código 12NC	929001235502
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696584040
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718696584057


Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D	39 mm	66 mm



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

CorePro reflectores LEDspot

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

