



# Riflettori CorePro LEDspot

## CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

Gli apparecchi CorePro LEDspot sono una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento offrendo una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacco GU10 o E27, nascono come alternativa per la sostituzione retrofit degli spot alogeni o a incandescenza. Gli apparecchi CorePro LEDspot offrono enormi risparmi energetici e riducono al minimo i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	36°
Flusso luminoso	150 lm
Intensità luminosa (Nom)	250 cd
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	68,18 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	150 lm
---	--------

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	2,2 W
Corrente lampada (Nom)	21 mA
Potenza equivalente	28 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	1 s
Fattore di potenza (frazione)	0,4
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	82 °C

# Riflettori CorePro LEDspot

## Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

## Meccanica e corpo

Forma lampadina	R39 [R 39 mm]
-----------------	---------------

## Approvazione e applicazione


Prodotto per il risparmio energetico	Si
Adatto all'illuminazione d'accento	Si
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D
----------------------	---



Nome completo prodotto	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D
Full EOC	871869658404000
Codice d'ordine	58404000
Codice materiale (12NC)	929001235502
Codice locale	CORER393082736
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696584040
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718696584057

## Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D	39 mm	66 mm

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

# Riflettori CorePro LEDspot

## Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

