



CorePro LEDspot-reflektorer

CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

CorePro LEDspots-reflektorer er ideelle til spotbelysning og giver en varm stråle med halogeneffekt. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med en GU10- eller E27-sokkel og designet med henblik på eftermontering som erstatning for halogenlamper eller glødelamper. CorePro LEDspots-reflektorer giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	40 °
Lysstrøm	370 lm
Lysstyrke (nom.)	850 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	370 lm

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	3,7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	32 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	1 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	67 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	R80 [R 80 mm]

CorePro LEDspot-reflektorer

Godkendelse og anvendelsesområde


Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh

Produktdata

Ordreproduktnavn	CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D
Det fulde produktnavn	CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D
Full EOC	871869658406400


Ordrekode	58406400
Materialenr. (12NC)	929001235602
Lokal ordrekode	2057806475
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Eske	8718696584064
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696584071

Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D	80 mm	113 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D




General uniform lighting – CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

General uniform lighting – CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

CorePro LEDspot-reflektorer

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

