



Riflettori CorePro LEDspot

CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

Gli apparecchi CorePro LEDspot sono una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento offrendo una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacco GU10 o E27, nascono come alternativa per la sostituzione retrofit degli spot alogeni o a incandescenza. Gli apparecchi CorePro LEDspot offrono enormi risparmi energetici e riducono al minimo i costi di manutenzione.


Dati del prodotto

Informazioni generali		Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	
Attacco	E27 [E27]	370 lm	
Durata nominale	15.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Conformità a RoHS EU	Si	Consumo energetico	3,7 W
Dati tecnici di illuminazione		Corrente lampada (Nom)	32 mA
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Potenza equivalente	60 W
Angolo del fascio (Nom)	40 °	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Flusso luminoso	370 lm	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	1 s
Intensità luminosa (Nom)	850 cd	Fattore di potenza (frazione)	0.4
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura del colore correlata	2700 K	Temperatura	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100,00 lm/W	Temp. massima involucri (Nom)	67 °C
Uniformità del colore	<6		
Indice di resa cromatica (CRI)	80		
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		


Riflettori CorePro LEDspot

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	R80 [R 80 mm]
Approvazione e applicazione	
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

Disegno tecnico




Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

Nome completo prodotto	CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D
Full EOC	871869658406400
Codice d'ordine	58406400
Codice materiale (12NC)	929001235602
Codice locale	CORER806082740
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696584064
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718696584071


Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D	80 mm	113 mm



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

Riflettori CorePro LEDspot

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

