



CorePro LED spot Reflektorer

CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

CorePro LED-spot reflektorer egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-holdere og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. CorePro LED-spot reflektorer gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	40 grad(er)
Lysytelse	370 lm
Lysintensitet (nom.)	850 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %


Lysytelse i lyskugle på 90° (merkekapasitet)	370 lm
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	3,7 W
lyskildestrom (nom.)	32 mA
Effekten som tilsvare	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	1 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	67 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

CorePro LED spot Reflektorer

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	R80 [R 80 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D



Fullstendig produktnavn	CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D
Full EOC	871869658406400
Bestillingskode	58406400
Materialenr. (12NC)	929001235602
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696584064
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718696584071

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D	80 mm	113 mm

Fotometriske data




Wavelength (nm) 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827
R80 40D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

CorePro LED spot Reflektor

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

