



Odbłyśniki punktowe LED CorePro

CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

Odbłyśniki punktowe LED CorePro to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punkowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawami GU10 lub E27 i są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Odbłyśniki punktowe LED CorePro to znakomita energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	40 °
Strumień Świetlny	370 lm
Światłość (Nom)	850 cd
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	370 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	3,7 W
Lamp Current (Nom)	32 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	1 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.4
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	67 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Odbłyśniki punktowe LED CorePro

Mechanika i korpus

Kształt bańki	R80 [R 80 mm]
---------------	---------------

Certyfikaty i zastosowania


Energooszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D
------------------------------	---



Pełna nazwa produktu	CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D
Full EOC	871869658406400
Kod zamówienia	58406400
Materiał Nr (12NC)	929001235602
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696584064
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718696584071

Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D	80 mm	113 mm

Dane fotometryczne



Wskaznik Kolorystyczny 94 Wysokość światła 1.1 m Wysokość 1.1 m

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827
R80 40D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

