



CorePro LEDspot Refletores

CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

Os refletores CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação focal e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halógeno. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com uma base GU10 ou E27 e foram concebidos como substituição adaptável de lâmpadas de halógeno ou incandescentes. Os refletores CorePro LEDspots proporcionam poupanças de energia significativas e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Ângulo do feixe (Nom.)	40 °
Fluxo Luminoso	370 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	850 cd
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	370 lm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	3,7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	32 mA
Potência equivalente	60 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	1 s
Fator de potência (Fração)	0.4
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	67 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não


CorePro LEDspot Refletores

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	R80 [R 80 mm]
Aprovação e aplicação	
Produto energeticamente eficiente	Sim
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

Desenho dimensional




Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

Nome do produto completo	CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D
Código do produto completo	871869658406400
Código de encomenda	58406400
N.º material (12NC)	929001235602
Numerador - Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696584064
Numerador - Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC - Caso	8718696584071


Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D	80 mm	113 mm



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

CorePro LEDspot Refletores

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

