



CorePro LEDspot-Reflektoren E27/E14

CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

CorePro LEDspots-Reflektoren eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit GU10- oder E27-Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen. CorePro LEDspots-Reflektoren bieten erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50'000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 Grad
Lichtstrom	667 lm
Lichtstärke (Nom)	1'500 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	95.29 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %


Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	667 lm
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	7 W
Lampenstrom (Nom)	58 mA
Äquivalente Leistung	100 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	1 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	67 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

CorePro LEDspot-Reflektoren E27/E14

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	R80 [R 80 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D



Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D
Gesamt-Produktcode	871869658408800
Bestellcode	58408800
Material-Nr. (12NC)	929001235702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696584088
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718696584095

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D	80 mm	113 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

General uniform lighting – CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

