



CorePro LED spot Reflektorer

CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

CorePro LED-spot reflektorer egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-holdere og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. CorePro LED-spot reflektorer gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	40 grad(er)
Lysytelse	667 lm
Lysintensitet (nom.)	1 500 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	95,29 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %


Lysytelse i lyskugle på 90° (merkekapasitet)	667 lm
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7 W
lyskildestrom (nom.)	58 mA
Effekten som tilsvare	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	1 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	67 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

CorePro LED spot Reflektorer

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	R80 [R 80 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D



Fullstendig produktnavn	CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D
Full EOC	871869658408800
Bestillingskode	58408800
Materialenr. (12NC)	929001235702
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696584088
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718696584095

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D	80 mm	113 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827
R80 40D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

CorePro LED spot Reflektor

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

