



CorePro reflectores LEDspot

CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

Los reflectores CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con un portalámparas GU10 o E27 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos o incandescentes. Los reflectores CorePro LEDspots suponen un ahorro enorme de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general		Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	
Base del casquillo	E14 [E14]		135 lm
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Operativos y eléctricos	
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Conforme con EU RoHS	Sí	Consumo de energía	1,7 W
Datos técnicos de la luz		Corriente de lámpara (nom.)	18 mA
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Equivalente de potencia	25 W
Ángulo de haz (nom.)	36 °	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Flujo luminoso	135 lm	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	1 s
Intensidad luminosa (nom.)	310 cd	Factor de potencia (fracción)	0.4
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K	Temperatura	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	79,41 lm/W	Temperatura máxima (nom.)	82 °C
Consistencia del color	<6		
Índice de reproducción cromática (IRC)	80		
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		

CorePro reflectores LEDspot

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	R50 [R 50 mm]
----------------------	---------------

Aprobación y aplicación


Producto de ahorro de energía	Sí
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	2 kWh

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D
-------------------------------	---



Nombre completo del producto	CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D
Full EOC	871869657849000
Código de pedido	57849000
Código 12NC	929001235802
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696578490
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718696578506

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D	51 mm	81 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

CorePro reflectores LEDspot

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

