



# CorePro LED spot Reflektorer

## CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

CorePro LED-spot reflektorer egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-holdere og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. CorePro LED-spot reflektorer gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

### Produktdata

| Generell informasjon                                                                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Sokkelbase                                                                            | E14 [E14]          |
| Nominell levetid                                                                      | 15 000 time(r)     |
| Brytersyklus                                                                          | 50 000             |
| Lighting Technology                                                                   | LED                |
| I samsvar med EU RoHS                                                                 | Ja                 |
| Teknisk belysning                                                                     |                    |
| Fargekode                                                                             | 827 [CCT of 2700K] |
| Spredningsvinkel (nom.)                                                               | 36 grad(er)        |
| Lysytelse                                                                             | 135 lm             |
| Lysintensitet (nom.)                                                                  | 310 cd             |
| Fargebetegnelse                                                                       | Varmhvit (WW)      |
| Korrelert fargetemperatur (nom)                                                       | 2700 K             |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)                                                            | 79,41 lm/W         |
| Fargesamsvar                                                                          | <6                 |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)                                                         | 80                 |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 %               |


| Lysytelse i lyskogle på 90° (merkekapasitet) | 135 lm       |
|----------------------------------------------|--------------|
| Drift og elektronikk                         |              |
| Line Frequency                               | 50 to 60 Hz  |
| Inngangsfrekvens                             | 50 til 60 Hz |
| Effektforbruk                                | 1,7 W        |
| lyskildestrom (nom.)                         | 18 mA        |
| Effekten som tilsvare                        | 25 W         |
| Starttid (nom.)                              | 0,5 s        |
| Tiden det tar før lyset er på 60 %           | 1 s          |
| Effektfaktor (brøk)                          | 0.4          |
| Spennning (nom.)                             | 220-240 V    |
| Temperatur                                   |              |
| Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)  | 82 °C        |
| Kontroller og dimming                        |              |
| Kan dimmes                                   | Nei          |

## CorePro LED spot Reflektorer

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Mekanikk og innfatning</b>     |                                             |
| Lyspæreform                       | R50 [R 50 mm]                               |
| <b>Godkjenning og bruksområde</b> |                                             |
| Energisparingsprodukt             | Ja                                          |
| Egnet til effektbelysning         | Ja                                          |
| Energiforbruk kWh/1000 t          | 2 kWh                                       |
| <b>Produktdata</b>                |                                             |
| Produktnavn for bestilling        | CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827<br>R50 36D |



|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Fullstendig produktnavn           | CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827<br>R50 36D |
| Full EOC                          | 871869657849000                             |
| Bestillingskode                   | 57849000                                    |
| Materialenr. (12NC)               | 929001235802                                |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                           |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8718696578490                               |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 6                                           |
| EAN/UPC – boks                    | 8718696578506                               |

### Målskisse



| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D | 51 mm | 81 mm |

### Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

## CorePro LED spot Reflektor

### Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

