



# Reflectoare CorePro LEDspot

## CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

Becurile LED reflector CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu bază GU10 sau E27 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale spoturilor cu halogen sau cu incandescență. Reflectoarele CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

### Catalog de date


| Informații generale                    |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Baza elementului de fixare             | E14 [E14]          |
| Durată de viață nominală               | 15.000 ore         |
| Ciclu de comutare                      | 50.000             |
| Lighting Technology                    | LED                |
| În conformitate cu RoHS                | Da                 |
| Date tehnice lumină                    |                    |
| Cod culoare                            | 827 [CCT of 2700K] |
| Unghi de distribuție luminoasă (nom.)  | 36 °               |
| Flux luminos                           | 135 lm             |
| Intensitate luminoasă (nom.)           | 310 cd             |
| Denumirea culorii                      | Alb cald (WW)      |
| Temperatură de culoare corelată (nom.) | 2700 K             |
| Randament luminos (nominal) (nom.)     | 79,41 lm/W         |
| Consistență culori                     | <6                 |
| Indice de redare a culorilor (IRC)     | 80                 |

| Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.) | 70 %                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Flux luminos în con de 90° (nominal)                                                             | 135 lm                 |
| Funcționare și sistem electric                                                                   |                        |
| Frecvență linie                                                                                  | 50 to 60 Hz            |
| Frecvență de intrare                                                                             | De la 50 până la 60 Hz |
| Consum de curent                                                                                 | 1,7 W                  |
| Curent lampă (nom.)                                                                              | 18 mA                  |
| Echivalent putere                                                                                | 25 W                   |
| Timp de pornire (nom.)                                                                           | 0,5 s                  |
| Timp de încălzire până la 60% lumină                                                             | 1 s                    |
| Factor de putere (fracție)                                                                       | 0,4                    |
| Tensiune (nom.)                                                                                  | 220-240 V              |
| Temperatură                                                                                      |                        |
| Maximum T-case (nom.)                                                                            | 82 °C                  |

# Reflectoare CorePro LEDspot

|                                                       |                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase |                                             |
| Cu reglarea intensității luminoase                    | Nu                                          |
| Sistem mecanic și carcasă                             |                                             |
| Formă bec                                             | R50 [R 50 mm]                               |
| Aprobare și aplicație                                 |                                             |
| Produs eficient energetic                             | Da                                          |
| Adecvat pentru iluminat de accent                     | Da                                          |
| Consum de energie kWh/1000 h                          | 2 kWh                                       |
| Date despre produs                                    |                                             |
| Nume comandă produs                                   | CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827<br>R50 36D |


## Cote




|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Numele complet al produsului         | CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827<br>R50 36D |
| Full EOC                             | 871869657849000                             |
| Cod de comandă                       | 57849000                                    |
| Număr material (12NC)                | 929001235802                                |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1                                           |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8718696578490                               |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 6                                           |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8718696578506                               |

| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D | 51 mm | 81 mm |

## Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

## Reflectoare CorePro LEDspot

### Date fotometrice



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

