



CorePro LEDspot-reflektorer

CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

CorePro LEDspots-reflektorer er ideelle til spotbelysning og giver en varm stråle med halogeneffekt. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med en GU10- eller E27-sokkel og designet med henblik på eftermontering som erstatning for halogenlamper eller glødelamper. CorePro LEDspots-reflektorer giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14 [E14]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	230 lm
Lysstyrke (nom.)	530 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	79,31 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	230 lm

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2,9 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	27 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	82 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	R50 [R 50 mm]

CorePro LEDspot-reflektorer

Godkendelse og anvendelsesområde


Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh

Produktdata

Ordreproduktnavn	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D
Det fulde produkt navn	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D
Full EOC	871869657851300



Ordrekode	57851300
Materialenr. (12NC)	929001235902
Lokal ordrekode	2057806459
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696578513
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696578520

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	51 mm	81 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

CorePro LEDspot-reflektorer

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

