



CorePro reflectores LEDspot

CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

Los reflectores CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con un portalámparas GU10 o E27 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos o incandescentes. Los reflectores CorePro LEDspots suponen un ahorro enorme de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Si
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo luminoso	230 lm
Intensidad luminosa (nom.)	530 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	79,31 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %


Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	230 lm
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	2,9 W
Corriente de lámpara (nom.)	27 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,4
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	82 °C

CorePro reflectores LEDspot

Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	R50 [R 50 mm]
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Si
Apto para la iluminación de acento	Si
Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D



Nombre completo del producto	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D
Full EOC	871869657851300
Código de pedido	57851300
Código 12NC	929001235902
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696578513
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718696578520

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	51 mm	81 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

CorePro reflectores LEDspot

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

