



CorePro LED spot Reflektorer

CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

CorePro LED-spot reflektorer egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-holdere og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. CorePro LED-spot reflektorer gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14 [E14]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	230 lm
Lysintensitet (nom.)	530 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	79,31 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Lysytelse i lyskugle på 90° (merkekapasitet)	230 lm
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	2,9 W
lyskildestrom (nom.)	27 mA
Effekten som tilsvare	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	82 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

CorePro LED spot Reflektorer

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	R50 [R 50 mm]
-------------	---------------

Godkjenning og bruksområde


Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D



Full EOC	871869657851300
Bestillingskode	57851300
Materialenr. (12NC)	929001235902
Lokal bestillingskode	3711228
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696578513
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718696578520

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	51 mm	81 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

CorePro LED spot Reflektor

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

