



Odbłyśniki punktowe LED CorePro

CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

Odbłyśniki punktowe LED CorePro to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punkowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawami GU10 lub E27 i są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Odbłyśniki punktowe LED CorePro to znakomita energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień Świetlny	230 lm
Światłość (Nom)	530 cd
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	79,31 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	230 lm


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	2,9 W
Lamp Current (Nom)	27 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.4
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	82 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Odbłyśniki punktowe LED CorePro

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	R50 [R 50 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D



Pełna nazwa produktu	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D
Full EOC	871869657851300
Kod zamówienia	57851300
Materiał Nr (12NC)	929001235902
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696578513
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718696578520

Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	51 mm	81 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

Odbłyśniki punktowe LED CorePro

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

