



CorePro LEDspot reflektory

CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

Reflektory CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenu. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 nebo E27 a jsou navrženy jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Reflektory CorePro LEDspot dosahují značných úspor energie a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace		Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	
Patice krytky	E14 [E14]	320 lm	
Nominální životnost	15 000 h	Provozní a elektrické	
Cyklus zapnutí	50 000	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Spotřeba energie	5 W
Světelně technické		Proud zdroje (jmen.)	27 mA
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Ekvivalentní příkon	60 W
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Světelný tok	320 lm	Doba zahřívání do 60 % světla	1 s
Svítivost (jmen.)	735 cd	Účinnost (zlomek)	0.5
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Napětí (jmen.)	220-240 V
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Teplota okolí	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	64,00 lm/W	Maximální teplota (jmen.)	82 °C
Konzistence barev	<6	Řízení a stmívání	
Index podání barev (CRI)	80	Stmívatelné	Ano
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

CorePro LEDspot reflektory

Mechanické a materiály

Tvar žárovky	R50 [R 50 mm]
--------------	---------------

Certifikace a použití


Výrobek šetřící energii	Ano
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh

Označení a balení

Objednávací název produktu	CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D
----------------------------	---------------------------------------



Celý název výrobku	CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D
Full EOC	871869657853700
Objednávací kód	57853700
Číslo materiálu (12NC)	929001236002
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696578537
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8718696578544

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D	51 mm	81 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

CorePro LEDspot reflektory

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

