



CorePro LEDspot-Reflektoren E27/E14

CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

CorePro LEDspots-Reflektoren eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit GU10- oder E27-Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen. CorePro LEDspots-Reflektoren bieten erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	
Sockel	E14 [E14]	320 lm	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Schaltzyklus	50.000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Energieverbrauch	5 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	27 mA
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Äquivalente Leistung	60 W
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom	320 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	1 s
Lichtstärke (Nom)	735 cd	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Temperatur	
Nennlichtausbeute (nom.)	64,00 lm/W	Gehäusetemperatur (Nom)	82 °C
Farbkonsistenz	<6	Lichtregelung und Dimmen	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Dimmbar	Ja
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		

CorePro LEDspot-Reflektoren E27/E14


Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	R50 [R 50 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

Abmessungsskizzen


Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D
Gesamt-Produktcode	871869657853700
Bestellcode	57853700
Material-Nr. (12NC)	929001236002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696578537
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718696578544

Product	D	C
CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D	51 mm	81 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

CorePro LEDspot-Reflektoren E27/E14

Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

