

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu


Obecné informace		Spotřeba energie	
Patice krytky	E27 [E27]	Spotřeba energie	4 W
Nominální životnost	15 000 h	Proud zdroje (jmen.)	33 mA
Cyklus zapnutí	20 000	Ekvivalentní příkon	40 W
Lighting Technology	LED	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Světelně technické		Účinnost (zlomek)	0,4
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Napětí (jmen.)	220-240 V
Světelný tok	470 lm	Řízení a stmívání	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Stmívatelné	Ne
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Mechanické a materiály	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	117,50 lm/W	Povrchová úprava žárovky	Číré
Konzistence barev	<6	Tvar žárovky	A60 [A 60 mm]
Index podání barev (CRI)	80	Certifikace a použití	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Výrobek šetřící energii	Ano
Provozní a elektrické		Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

EyeComfort	Ano
Označení a balení	
Objednací název produktu	CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL
Celý název výrobku	CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL
Full EOC	871869657399000
Objednací kód	57399000


Číslo materiálu (12NC)	929001237102
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696573990
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696574003

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL	60 mm	104 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

