



# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtfarbe	
Sockel	E27 [E27]	Warmweiß (WW)	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Schaltzyklus	20.000	Nennlichtausbeute (nom.)	117,50 lm/W
Beleuchtungstechnologie	LED	Farbkonsistenz	<6
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	
Lichtstrom	470 lm	50 to 60 Hz	

## LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4 W
Lampenstrom (Nom)	33 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V

### Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

### Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A60 [A 60 mm]

### Genehmigung und Anwendung

Energiesparendes Produkt	Ja
--------------------------	----

Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EyeComfort	Ja


### Produktdaten

Bestell-Produktname	CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL
Gesamt-Produktcode	871869657399000
Bestellcode	57399000
Material-Nr. (12NC)	929001237102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696573990
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696574003

## Abmessungsskizzen

Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL	60 mm	104 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL

