

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	20'000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	117.50 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4 W
Courant lampe (nom.)	33 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL
Nom de produit complet	CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL


Code EOC	871869657399000
Code de commande	57399000
Code 12NC	929001237102
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696573990
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696574003

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL	60 mm	104 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL

