

# Classic filament LEDbulbs

## CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	470 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	117,50 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

Consumo energetico	4 W
Corrente lampada (Nom)	33 mA
Potenza equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,4
Tensione (Nom)	220-240 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A60 [A 60 mm]


Approvazione e applicazione	
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh

## Classic filament LEDbulbs

EyeComfort	Si
<b>Dati del prodotto</b>	
Nome prodotto ordine	CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL
Nome completo prodotto	CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL
Full EOC	871869657399000
Codice d'ordine	57399000



Codice materiale (12NC)	929001237102
Codice locale	PHILED40
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696573990
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696574003

### Disegno tecnico




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL	60 mm	104 mm

### Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL

## Classic filament LEDbulbs

